

SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M daraltıcı, mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör

Faydalar

Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir. Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır. "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

Bağlantı dişleri mevcut dişli deliklerden daha küçük metrik bir kablo rakoruyla kullanmak için. Yüksek kimyasal ve mekanik yüklerle karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine:

Önceden takılmış O-ring ile de mevcuttur

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MR-M

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® MR-M

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	Adet / Paket
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	72 x 2	63 x 1,5	1
52104310LF	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	20 x 1,5	16 x 1,5	100
SKINDICHT® MR-M, işlenmemiş piriç			
52006579	80 x 2	75 x 1,5	1

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16