

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M genişleticiler, mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Bir kablo rakorunun bağlantı dişleri ve bir muhafazadaki deliklerin dişleri arasındaki boyut farkını düzeltir.

Bir kablo rakorunun seçilmesinde esneklik sağlar çünkü seçim, muhafazanın vida dişli deliğinden bağımsızdır.

"LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

Bağlantı dişleri mevcut dişli deliklerden daha büyük metrik bir kablo rakoruyla kullanmak için.

Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Son durum (16.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Talep üzerine:	O-ring takılı olarak
Malzeme:	Nikel kaplamalı piring
Sıcaklık aralığı:	-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® ME-M

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	Adet / Paket
SKINDICHT® ME-M			
52104450	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454	20 x 1,5	25 x 1,5	100
52104456	25 x 1,5	32 x 1,5	50
52104458	32 x 1,5	40 x 1,5	50
52104460	40 x 1,5	50 x 1,5	25
52104462	50 x 1,5	63 x 1,5	25
52104450LF	12 x 1,5	16 x 1,5	100
52104452LF	16 x 1,5	20 x 1,5	100
52104454LF	20 x 1,5	25 x 1,5	100
SKINDICHT® ME-M altıgen			
52104463	63 x 1,5	75 x 1,5	1
52104463LF	63 x 1,5	75 x 1,5	1

Son durum (16.04.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16