

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG çoklu conta ara parçaları, nem girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur



Dayanıklılık



Montaj süresi

Faydalar

Muhafazaya nemin girmesini önler

Uygulama alanı

Bu contalar SKINTOP® kablo rakorların sızdırmazlık halkasına yerleştirilir.

Hazırlıklar

Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması

Not

Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma civatası

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

CR

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +100 °C

Uyarı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® DV

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Yükseklik (mm)
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16