


SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, maksimum mekanik stabilite için, PG bağlantı dişli, poliamid, cam elyafı güçlendirilmiş daraltıcılar



Alan gereksinimi

Faydalar

Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş

Uygulama alanı

Makineler
Cihazlar
Muhafazalar

Ürün yapısı

PG bağlantı dişli
Birinci rakam: Dış dişli
İkinci rakam: İç dişli

Ürün yapısı

SKINDICHT® KU, altı köşeli ve yassı dizayn (1)
SKINDICHT® KUS, altı köşeli ve yüksek dizayn (2)
SKINDICHT® KUK tırtıklı (3)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği:

Açık gri (RAL 7035)

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Adet / Paket
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16/9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16