

PCF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)

PCF kablosu için soket, tip FSMA ve ST(BFOC)

Farklı tür ve ebatlarda kabloları sıkma için F-SMA ve ST(BFOC) PCF konektörü



Montaj süresi

Faydalar

Montajı kolay
Sahada montaj için tasarlanmıştır
Sökülebildiğinden yeniden kullanılabilir

Ürün özellikleri

Sıkma ve yarma düzeneği için konektör
Farklı kablo çapları için kullanılabilir (2.2mm and 3.0mm)
Adaptörler istek üzerine temin edilir.
Bükülme koruması:
%50 siyah ve %50 kırmızı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konnektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PCF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)

Ürün kodu	Ürün tanımı
Konektör FSMA Kelepçe, 3,0 mm kablolar için	
29136799	PCF Konnektör FSMA Kelepçe 3,0 /4PC
29136798	PCF Konnektör FSMA Kelepçe 3,0 /50PC
Konektör FSMA Kelepçe, 2,2 mm kablolar için	
29135799	PCF fiş FSMA sıkışt. 2,2 /4ST
29135798	PCF Konnektör FSMA Kelepçe 2.2 /50PC
Konektör ST(BFOC) Kelepçe, 3,0 mm kablolar için	
29126799	PCF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 3,0 /4PC
29126798	PCF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 3,0 /50PC
Konektör ST(BFOC) Kelepçe, 2,2 mm kablolar için	
29125799	PCF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 2.2 /4PC
29125798	PCF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 2.2 /50PC

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16