

SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - SILVYN® FPAS için IP68/IP69 kablo kanalı ek parçası

Bilgi

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Hızlı montaj

Yüksek gerilme mukavemeti

Su geçirmez

Titreşim koruması

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX-M

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® FPAS

Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı

Tornavida ile çıkarılabilir

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Dahili dolgulu gövde

Upper part with integrated all-round toothing

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAX-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPAX-M siyah			
55506135	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506145	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506155	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506165	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55506175	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506185	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506195	40 x 1,5	FPAS 42	2
55506205	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55506215	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55506225	63 x 1,5	FPAS 54	2
SILVYN® FPAX-M gri			
55506235	16 x 1,5/1	FPAS 13	10
55506245	16 x 1,5/2	FPAS 16	10
55506255	20 x 1,5/1	FPAS 16	10
55506265	20 x 1,5/2	FPAS 21	10
55506275	25 x 1,5	FPAS 28	10
55506285	32 x 1,5	FPAS 34	10
55506295	40 x 1,5	FPAS 42	2
55507265	50 x 1,5/1	FPAS 42	2
55507275	50 x 1,5/2	FPAS 54	2
55507285	63 x 1,5	FPAS 54	2

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16