

SILVYN® ELR

SILVYN® ELR - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımı plastik spiral koruyucu kablo kanalı



Montaj süresi



Su geçirmez

Faydalar

İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar

Bükülebilir

Ezilmeye dayanıklı

SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Araç yapımı

Otomat makinesi yapımı

Ürün özellikleri

Esnek

Pürüzsüz iç yüzey

Boyutsal olarak sabit kalabilme

Ürün yapısı

Entegre sert PVC spiralli

Değiştirilmiş yumuşak PVC kılıf

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Sınıf - Tanım : Koruyucu plastik Hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELR

Sertifikalar:

Renk seçeneği:

Malzeme:

Sıcaklık aralığı:

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum

IEC EN 61386-23

Orange (RAL 2008)

Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf

-20 °C ila +70 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® ELR

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MPC-M/MPC 90°M için uygun	SILVYN® MPC için uygun	SILVYN® MPC 90° için uygun	PU (m)
SILVYN®ELR smooth							
61751600	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751601	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751602	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751603	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751604	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751605	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751606	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751607	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16