

ETB Etiket tutucular

ETB Markalama etiketleri, kablo ve boruları demetleme ve markalama için etiket alanı bulunan kablo başlarıdır.



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

Bağlama ve paketlenme için uygun
Etiketi yenisi ile değiştirmek için, etiket taşıyıcı kolayca açılıp ve kapatılabilir
İyi UV dayanımı

Uygulama alanı

Kabloları, boruları, öğeleri veya reklam malzemelerini işaretleme, bagaj etiketleri ve diğer etiket türleri

Ürün özellikleri

The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder

Dahil

61742810: yazı etiketleri dahil (56'şar etiket bulunan 2 yaprak)

Ürün yapısı

Kablo başı boyutları: 200 x 5 mm
Perfore karton (renk: beyaz)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Malzeme:

Polipropilen (PP)

Sıcaklık aralığı:

-18°C'den +90°C'ye kadar
Montaj ısısı: min. +10 °C

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETB Etiket tutucular

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

ETB Etiket tutucular

Ürün kodu	Ürün tanımı	Genişlik x Yükseklik (mm)	Sayfa başına etiketler	İçerik (birim)
61742810	ETB Taşıyıcı saydam	-	-	50
61742900	ETB Etiketleri	-	56	1

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16