


FLEXIMARK® Karakter tutucular PTE

FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PTE iletkenlerin karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için. Karakter yerleştirme yerleri hatta kablo başları ile sabitlenirler.



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Aside dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

UV-radyasyon ve çeşitli kimyasallara karşı ek koruma

Yüksek esneklik garanti eder: Karakter yuvaları istenilen uzunlukta kesilebilir

Uygulama alanı

FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur

Kablo/kablo kanalı işaretlemek için

2,6 mm kablo başı ile veya kapak kullanırken vida ve perçinler ile montaj

Dahil

Plastik poşet ya da kutuda teslim (resme bakınız): Plastik poşet içindeki karakter tutucular belirli bir ölçü için önceden kesilmiştir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Malzeme:

Halojen içermeyen polietilen

Sıcaklık aralığı:

-75 °C en fazla +80 °C

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Karakter tutucular PTE

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Karakter tutucular PTE

Ürün kodu	Ürün tanımı	Uzunluk (mm)	Maks. tutma yüksekliği (mm)	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
PTE işaret tutucular					
83259960	FLEXIMARK® PTE 6-15 m TR (Box)	15000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9,5-285 mm TR (Plastik çanta)	285	9,5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9,5-1000 mm TR (Plastik çanta)	1000	9,5	10	1
83259961	FLEXIMARK® PTE 9.5-15 m TR (Box)	15000	9,5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (Plastik çanta)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (Plastik çanta)	1000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (Plastik çanta)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (Plastik çanta)	1000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5000	25	1	1
9,5 mm PTE işaret tutucusu için aksesuar					
83252005	FLEXIMARK® Mini Kilit Butonu FLKA 5206 YE	-	-	500	1
83252020	FLEXIMARK® End clap Mini FLG 5242 YE	-	-	100	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16