



FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® LCK Sarım etiketleri, bir lazer yazıcı ile kabloların işaretlenmesi için üzerlerinde lamine folyo/koruyucu folyo bulunan, vinilden etiketlerdir. Koruyucu folyo metni aşınmaya ve solventlere karşı korur.

Bilgi

LCK 32 YE - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Solar enerji



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Alan gereksinimi



UV-dayanım



Su geçirmez

Faydalar

Şeffaf folyo kısmı, baskılı bölümün aşınma, kirlenme ve çözücü maddelere karşı korunacağı şekilde, kablonun etrafına sarılır ve işaretlerin bulunduğu alanın üzerine yapıştırılır

Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Sıkı sarım sayesinde yerden tasarruf eder

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Uygulama alanı

For cable marking

Not

FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla

Dahil

10 veya 100 perforasyonlu DIN A4 yaprağı (seçilmiş olan ambalaj büyüklüğüne bağlı)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Yapışkan:	Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği:	Sarı, beyaz
Malzeme:	Halojen içermeyen polyester Kalınlık: 0,025 mm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	Yazı yüzeyi (mm)	Ø (mm) dış çap için	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
Küçük ambalaj (10 sayfa) - sarı versiyon							
83256142	FLEXIMARK® Etiket LCK 32 YE	sarı	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256144	FLEXIMARK® Etiket LCK 35 YE	sarı	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256146	FLEXIMARK® Etiket LCK 40 YE	sarı	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256148	FLEXIMARK® Etiket LCK 45 YE	sarı	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256161	FLEXIMARK® Etiket LCK 48 YE	sarı	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256150	FLEXIMARK® Etiket LCK 60 YE	sarı	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256152	FLEXIMARK® Etiket LCK 65 YE	sarı	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256154	FLEXIMARK® Etiket LCK 70 YE	sarı	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
83256143	FLEXIMARK® Etiket LCK 32 WH	beyaz	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256145	FLEXIMARK® Etiket LCK 35 WH	beyaz	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256147	FLEXIMARK® Etiket LCK 40 WH	beyaz	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256149	FLEXIMARK® Etiket LCK 45 WH	beyaz	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256160	FLEXIMARK® Etiket LCK 48 WH	beyaz	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256151	FLEXIMARK® Etiket LCK 60 WH	beyaz	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256153	FLEXIMARK® Etiket LCK 65 WH	beyaz	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256155	FLEXIMARK® Etiket LCK 70 WH	beyaz	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
Büyük ambalaj (100 sayfa) - sarı versiyon							
83256542	FLEXIMARK® Etiket LCK 32 YE-100	sarı	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400	1
83256544	FLEXIMARK® Etiket LCK 35 YE-100	sarı	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256546	FLEXIMARK® Etiket LCK 40 YE-100	sarı	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400	1

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	Genişlik x Uzunluk (mm)	Yazı yüzeyi (mm)	Ø (mm) dış çap için	İşaretleyici / Paket	Paket Miktarı
83256548	FLEXIMARK® Etiket LCK 45 YE-100	sarı	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256550	FLEXIMARK® Etiket LCK 60 YE-100	sarı	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256545	FLEXIMARK® Etiket LCK 35 WH-100	beyaz	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256549	FLEXIMARK® Etiket LCK 45 WH-100	beyaz	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256551	FLEXIMARK® Etiket LCK 60 WH-100	beyaz	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256553	FLEXIMARK® Etiket LCK 65 WH-100	beyaz	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200	1
83256555	FLEXIMARK® Etiket LCK 70 WH-100	beyaz	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800	1

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16