

## FLEXIMARK® ısıyla daralan boru FCC

FLEXIMARK® Büzülebilir esnek hortum FCC - müşteriye özgü olarak baskılı, büzülebilir esnek hortumlar, özellikle demiryolları sanayii için

### Bilgi

Büzülebilir esnek hortum FK 12,7 RD 5-7 - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Halojen içermeyen



Montaj süresi

### Faydalar

Çekilmiş boru segmentlerinin müşteri spesifikasyonlarına göre müşteriye özel olarak yazdırılması  
Kablo yalıtımı koruması

### Uygulama alanı

For cable marking

Alanın dar olduğu uygulamalar için

Örneğin demiryolları veya rüzgâr enerjisi sanayiindeki uygulamalar için

### Norm referansları / Onaylar

Flame retardant according to

ASTM D635-HB

### Not

Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)

Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® ısıyla daralan boru FCC

Lütfen metin rengini, metin türünü ve istenen teslimat türünü (kesilmiş veya perforasyonlu) siparişinizle birlikte belirleyiniz  
Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.

Sütun A: Satır 1 içeriği

Sütun B: Satır 2 içeriği

Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı

Baskı işleri için şablon:

[www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/)

### Dahil

1 PU= 1 markalama, minimum satın alma miktarı yoktur

Teslimat kesilmiş parçalar veya tek parça (delikli olarak) halinde yapılır.

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği:

Siyah

mavi, kırmızı, sarı ve beyaz da mevcut

Malzeme:

Polioelfin

Büzülme oranı:

2:1

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +125 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz

**FLEXIMARK® ısıya daralan boru FCC**

Ürün kodu	Ürün tanımı	Renk	çekmeden önce çap (mm)	çekmeden sonra çap (mm)	Karakter sayısı	İşaretleyici / Paket
83280029	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BK	siyah	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BK	siyah	3,2	1,6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BK	siyah	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BK	siyah	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BK	siyah	4,8	2,4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BK	siyah	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BK	siyah	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BK	siyah	6,4	3,2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BK	siyah	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BK	siyah	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BK	siyah	9,5	4,75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BK	siyah	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BK	siyah	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BK	siyah	12,7	6,35	8-12	1
83280043	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BK	siyah	12,7	6,35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BK	siyah	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BK	siyah	19,1	9,55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BK	siyah	19,1	9,55	13-17	1

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16