

## POF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)

Plastik elyaf kablolar için aksesuar, FSMA ve ST(BFOC) tipi fiş

Farklı tür ve ebatlarda kabloları sıkma veya sıkıştırmak için F-SMA ve ST(BFOC) POF konektörü

### Bilgi

POF kablo montajı için FSMA ve ST (BFOC) konektörler



### Faydalar

Kolay montaj için crimp veya sıkıştırmalı tip olarak

### Ürün özellikleri

Sıkma,yapıştırma ya da kolay sıkıştırma için tırtıklı somun veya altıgen somun ile FSMA ve ST (BFOC) konektör  
2,2 mm POF için uygun  
Farklı kablo çapları için uygundur  
(2,2 mm ve 6,0 mm)  
Kırılmayı engelleyici kılıf ve toz kapaklı konektör  
Koruyucu kılıf rengi :Siyah ve kırmızı

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001122

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber Optik Konektör

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001122

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik konektör

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## POF Konnektör F-SMA ve ST(BFOC)

| Ürün kodu                                          | Ürün tanımı                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sıkıştırma için tırtıl somunlu FSMA soket          |                                           |
| 29135099                                           | POF Konnektör FSMA Klips 2.2 /4PC         |
| 29135098                                           | POF Konnektör FSMA Klips 2.2 /50PC        |
| 29137099                                           | POF Konnektör FSMA Klips 6,0 /4PC         |
| 29137098                                           | POF Konnektör FSMA Klips 6,0 /50PC        |
| Sıkıştırma için altıgen somunlu FSMA soket         |                                           |
| 29135089                                           | POF Konnektör FSMA Hex Klips 2.2 /4PC     |
| 29135088                                           | POF Konnektör FSMA Hex Klips 2.2 /50PC    |
| 29132089                                           | POF Konnektör FSMA Hex Klips 6,0 /4PC     |
| 29132088                                           | POF Konnektör FSMA Hex Klips 6,0 /50PC    |
| Sıkıştırma için tırtıllı somunlu FSMA Konnektörler |                                           |
| 29130099                                           | POF Konnektör FSMA Kelepçe 2.2 /4PC       |
| 29130098                                           | POF Konnektör FSMA Kelepçe 2.2 /50PC      |
| Sıkıştırma için altıgen somunlu FSMA Konnektörler  |                                           |
| 29130089                                           | POF Konnektör FSMA Hex Kelepçe 2.2 /4PC   |
| 29130088                                           | POF Konnektör FSMA Hex Kelepçe 2.2 /50PC  |
| ST(BFOC) Sıkıştırma için fiş                       |                                           |
| 29125099                                           | POF Konnektör ST (BFOC) Klips 2.2 /4PC    |
| 29125098                                           | POF Konnektör ST (BFOC) Klips 2.2 /50PC   |
| Sıkıştırma için ST(BFOC) Konnektörler              |                                           |
| 29120099                                           | POF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 2.2 /4PC  |
| 29120098                                           | POF Konnektör ST (BFOC) Kelepçe 2.2 /50PC |

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03\_16