

EPIC® H-BVE 3


Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

Çok kutuplu ek parça, çalışma kontakları ayrılmadan önce ilgili bağlantının akım beslemesini kesen, gecikmeli anahtarlama kontaklarına sahiptir.

Bilgi

Yalıtımlı anahtar kontaklı çok kutuplu iç kısım

Yük altında bağlantı kesmek için anahtarlama işlemleri mümkündür



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Isı dayanımı

Faydalar

Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

İlgili kablolama ile çalışan kontaklar ayrılmadan önce, geri kalmış anahtar kontakları güç beslemesini keser

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği

Makine Mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 2 mOhm
Kontaklar:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	3 + 2 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Sıyırma uzunluğu (mm):	8
Mekanik kullanım sayısı:	100
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BVE 3

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BVE 3 vidalı bağlantı					
10210010	H-BVE 3 SS	pin	evet	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	dişi	evet	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	pin	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	dişi	-	3 + 2	10

Technical drawing of the M 27 F connector. The drawing includes three views: a front view (top), a side view (middle), and a top view (right). Dimensions are provided in millimeters (mm).

- Front View (Top):** Shows a rectangular component with a width of 64 mm and a height of 16 mm. The distance between the two main sections is 57 mm. The total height of the assembly is 31.2 mm. The distance from the top edge to the first section is 19.5 mm, and the distance from the bottom edge to the first section is 21.0 mm.
- Side View (Middle):** Shows the component from the side, with a width of 57 mm and a height of 16 mm. The total height of the assembly is 31.5 mm. The distance from the top edge to the first section is 19.5 mm, and the distance from the bottom edge to the first section is 21.0 mm.
- Top View (Right):** Shows the component from the top, with a width of 34 mm and a height of 27 mm. The distance between the two main sections is 27 mm. The total height of the assembly is 31.5 mm. The distance from the top edge to the first section is 19.5 mm, and the distance from the bottom edge to the first section is 21.0 mm.