



EPIC® H-B 16 TS-RO

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Ara bağlantı parçalı, sağlam, alçak mahfaza, yan kablo girişine ve bir boyuna kol için cıvatalara sahiptir. Makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

Standart muhafaza. Tüm uygulamalar için geniş seçim

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Işık ve ses teknolojisi
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TS-RO

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon
Tek kelepçe için makaralı pimler
Yandan kablo giriqli
Boyunlu versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Muhafaza: toz boyalı alüminyum alaşım, gri

Kol: çinko kılıflı çelik

Conta: NBR

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)

UL50 Tip 12 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 16 TS-RO

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, tek kol için civatalar)					
10082900	H-B 16 TS-RO 21	-	21	evet	5
10092900	H-B 16 TS-RO 29	-	29	evet	5
19082900	H-B 16 TS-RO M25	25	-	evet	5
19092900	H-B 16 TS-RO M32	32	-	evet	5