


EPIC® H-B 6 TS

Muhafaza tasarımı H-B. Endüstri standardı.

Dikdörtgen konnektörler için universal, sağlam mahfaza, bir yan kablo girişine ve bir boyuna kol için civatalara sahiptir ve örneğin kumanda sistemlerinde kullanılabilir.

Bilgi

Konnektörü rahatça çekmek için kullanışlı dişler
Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Sağlam



Su geçirmez

Faydalar

H-B serisi dışında en küçük muhafaza. Yüksek elektrik değerlerine sahip iç kısımlar için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Kontrol mühendisliği
Plastik endüstrisi

Ürün özellikleri

Üst kısım muhafaza, küçük versiyon

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TS

Tek kelepçe için pimler
Yandan kablo giriqli
Boyunlu versiyonlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme:

Mahfaza: Alüminyum alaşımı elektrostatik boya kaplamalı gri
civata: Kaplanmış çelik

Koruma sınıfı:

IP 65 (mandallı)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (kilitli)

VDE-testi yapılmış:

Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437

UL testi:

UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı:

-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-B 6 TS

Ürün kodu	Ürünün tanımı	M	PG	Boyun	Adet / Paket
H-B muhafaza: kapak (yan kablo girişi, tek kol için civatalar)					
10012000	H-B 6 TS 13,5	-	13,5	evet	10
10022000	H-B 6 TS 16	-	16	evet	10
19012000	H-B 6 TS M20	20	-	evet	10
19022000	H-B 6 TS M25	25	-	evet	10