

MC 10.0 bükülmüş kontaklar

EPIC® dikdörtgen konnektörlerin iç kısımları ve modülleri için

Modüler 10.0 sıkıştırılmış kontaklar, en yüksek enine kesitler ve akım şiddetleri için uygundur ve iç dirençleri 1 miliohm değerinin altındadır.

Bilgi

Maksimum kesit ve akımlar için krimp kontaklar
gümüş kaplı pasifize kontaklar



Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC000796

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Kontakt direnci:

< 1 mOhm

Malzeme:

Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf

Mekanik kullanım sayısı:

500

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

MC 10.0 bükülmüş kontaklar

Ürün kodu	Ürünün tanımı	iç kısımlar	Versiyon	Kesit (mm ²)	Yüzey	Adet / Paket
Kontaklar						
44424032	Modular SCEM AG 50 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	50	Ag	10
44424035	Modular BCEM AG 50 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	50	Ag	10
44424033	Modular SCEM AG 70 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	70	Ag	10
44424036	Modular BCEM AG 70 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	70	Ag	10
44424034	Modular SCEM AG 95 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	pin	95	Ag	10
44424037	Modular BCEM AG 95 D=10.0	HHC1 modüller için sıkmalı kontaklar	soket	95	Ag	10
HHC1 modüllerin kontakları için sıkma kalıbı						
44424038	TOOL DIE D=10.0/50 mm ²	Sıkma kalıpları	-	50	-	1
44424039	TOOL DIE D=10.0/70 mm ²	Sıkma kalıpları	-	70	-	1
44424040	TOOL DIE D=10.0/95 mm ²	Sıkma kalıpları	-	95	-	1

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

MC 10.0 bükülmüş kontaklar

