

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

EPIC® M12 elektrik panel tabanı, 630V ve 12A, vida bağlantılı, 0,75-1,5mm²

Bilgi

Sadece belirtilen metrik dişe vidalayın

Made in Germany



Alan gereksinimi

Faydalar

Vidalı kontakları olan standart M20 Versiyon

Kablosu önceden takılmış olan küçük M 16 versiyon

Yüksek performanslı altın kılıf kontaklar

Uygulama alanı

Küçük cihazlar için Güç Beslemesi

1 fazlı veya nötersüz 3 fazlı kablolar için

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

630 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Nominal akım (A):

12 A

Pollution degree:

3

Kontakt direnci:

< 3 mOhm

Kontakt sayısı:

3 + PE

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Bağlantı yöntemleri:	S kodlamalı Vidalı sonlandırma: 0,75 - 1,5mm ² 0,2m PP-tel, 4x1,5mm ² ile
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +85 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M12 630V panel montaj

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitleme tipi	Adet / Paket
44423144	Pin kontaklı panel tabanı	M20	1
44423145	Soket kontaklı panel tabanı	M20	1
44423146	Pin kontaklı panel tabanı	M16 (4xAWG16/0,2m kablo ile)	1
44423147	Soket kontaklı panel tabanı	M16 (4xAWG16/0,2m kablo ile)	1

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V panel montaj