


EPIC® POWER LS1 D6

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

Bağlantı somunlu EPIC® LS1 elektrik kablosu konektörü

Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6



Sağlam



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Parazit sinyalleri



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

En küçük montaj alanında yüksek güç, Elektrik motorları için en uygun çözüm
EMC - Optimum dizayn
Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630 V (2 mm kontaklar) 250 V (1 mm kontaklar)
Nominal test gerilimi:	6 kV (2 mm kontaklar) 4 kV (1 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar) 7 A (1 mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontak direnci:	< 4 mOhm
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması: 0,5 - 4,0 mm ² (2mm kontaklar) Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm ² (1 mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	500
VDE-testi yapılmış:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. B25

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 D6

Sıcaklık aralığı:

UL Dosya Numarası: E249137

-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS1 D6

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontaklar dahildir	Sıkıştırma bölgesi, min	Sıkıştırma bölgesi, max	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip LS1 D6, kablo konnektörü, 6-pinli, pin kontaklar için							
73000004	LS1 D6	6	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	5
73000006	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	5+PE	20
73000005	LS1 D6	6	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000007	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	5+PE	20
76123000	LS1 D6	6	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	5
76123510	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	5+PE	20
44420091	LS1 D6, 4mm ² bağlantı için 2mm kontaklı	6	14	17	14 - 17	5+PE	5
44420090	LS1 D6	-	14	17	14 - 17	5+PE	20
Tip LS1 D6, kablo konnektörü, 8-pinli, pin kontaklar için							
73000000	LS1 D6	8	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000002	LS1 D6	-	8,5	11	8,5 - 11	3+PE+4	20
73000001	LS1 D6	8	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000003	LS1 D6	-	10,5	15,5	10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76124000	LS1 D6	8	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76124510	LS1 D6	-	7,5	15,5	7,5 - 15,5	3+PE+4	20
44420089	LS1 D6, 4mm ² bağlantı için 2mm kontaklı	8	14	17	14 - 17	3+PE+4	5
44420088	LS1 D6	-	14	17	14 - 17	3+PE+4	20