


EPIC® SIGNAL M23 C2

Servo Kabloları ve enkoderler için dairesel konektörler

EPIC® M23 Feed-through connector for connecting two M23 connectors

Bilgi

Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Rüzgar Enerjisi



Kimyasallara dayanıklı



Sağlam



Parazit sinyalleri

Faydalar

Bağlantı duvarın her iki tarafından hızlı ve kolay bir şekilde ayrılabilir
İki adet önceden monte edilmiş M23 D6 kablo konektörü bağlamak için

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 C2

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı bakır alaşımı İç kısım: termoplastik Conta: neopren
Koruma sınıfı:	IP 67
Sıcaklık aralığı:	-25°C up to +125°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SIGNAL M23 C2

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Versiyon	Kontaklar dahildir	Sabitleme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip M23 C2 geçişli besleyici konnektörü						
00010108	EPIC® M23 C2 12	siyah (N)	12	Ø 2,7 mm (4x)	12E erkek uçlu - 12P dişi	5
00010521	EPIC® M23 C2 17	siyah (N)	17	Ø 2,7 mm (4x)	17E erkek uçlu - 17P dişi	5

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16