


EPIC® POWER M17 G4

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

EPIC® POWER M17 G4 panel tabanı, M18 dişli

Bilgi

Zaten mevcut bir deliğe montaj için
Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir
Made in Germany



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

Daha yüksek akım için daha az kontaklı versiyon
Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı
EMC koruması

Uygulama alanı

Servo sürücüler ve servo düzenekleri
Fabrika mühendisliği, makine üretimi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Son durum (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M17 G4

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör) ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V):	630V: 2mm ve 1mm kontaklar 60V: 0,6mm kontaklar
Nominal test gerilimi:	6KV: 2mm ve 1mm kontaklar 1,5KV: 0,6mm kontaklar
Nominal akım (A):	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 Kontaklar:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Sıkma: 3+PE: 0,5-2,5mm ² , 5+PE/6+PE/7+PE: 0,06-1mm ² , 3+P+5: 0,06-1/0,06-0,5mm ²
Malzeme:	Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı piring İç kısım: PA, Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	100
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER M17 G4

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sabitlenme tipi	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
Tip M17 G4, önden duvar montajlı				
44423095	EPIC® M17 dişi	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423090	EPIC® M17 pin	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	3+PE (2mm kontaklar)	5
44423099	EPIC® M17 dişi	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423094	EPIC® M17 pin	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	5+PE (1mm kontaklar)	5
44423096	EPIC® M17 dişi	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423091	EPIC® M17 pin	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	6+PE (1mm kontaklar)	5
44423097	EPIC® M17 dişi	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423092	EPIC® M17 pin	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	7+PE (1mm kontaklar)	5
44423098	EPIC® M17 dişi	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5
44423093	EPIC® M17 pin	M18x0,75 (Kontra somunu ayrıca sipariş edin)	3+PE+5 (1mm/0,6mm kontaklar)	5