

NHXMH

Yoğun şekilde insan ve değerli ekipmanların bulunduğu binalarda, sıva, tuğla, beton için halojen içermeyen

NHXMH, yangın davranışı daha iyi olan, sıva üstü, içi ve altı, duvar içi ve hareketsiz beton içi döşeme için halojensiz tesisat hattı, +70 °C

Bilgi

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
PVC tesisat kablosu NYM'ye halojen içermeyen alternatif



Alev geciktirici



Halojen içermeyen

Uygulama alanı

Sıva üstü veya altı tesisatlar için

Vibrasyonlu veya sıkıştırılmış betona doğrudan gömme hariç, tuğla ve betonda

Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda

Yoğun insan ya da değerli ekipmanların bulunduğu binalar ve endüstriyel tesisler için

Ürün özellikleri

Halojen içermeyen malzemelerin kullanımı sayesinde, yangın durumunda toksik dioksinlerin ve furanların oluşumu önemli ölçüde azalır

Yakma esnasında üretilen asitli dumanlar sonucu bina ve ekipmanlarda meydana gelebilecek hasarları en aza indirir

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

IEC 60332-3-24 uyarınca alev yayılımı yok

Norm referansları / Onaylar

VDE 0250 Bölüm 214

Ürün yapısı

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

NHXMH

Çıplak bakır tel iletken
Damar izolasyonu: PE
Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
Dış kılıf: halojensiz polimer

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Muhafaza kablolama kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000043 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kurulum kablosu
Damar tanımlama kodu:	En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü:	Tek veya çok telli
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 300/500 V
Test gerilimi:	2000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı:	Maksimum iletken sıcaklığı: +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

NHXMH

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
16020003	3 G 1,5	8.5	43	120
16020013	4 G 1,5	9.3	58	145
16020023	5 G 1,5	10	72	170
1602003	7 G 1,5	10.8	101	210
16020103	3 G 2,5	9.4	72	160
16020123	5 G 2,5	11	120	230