

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Fotovoltaik sistemlerde hava şartlarına karşı dayanıklı kablolama için soketli birleştirme sistemi

EPIC® SOLAR 4Plus M

Bilgi

Çift kancalı 4 mm konnektör sistemi

Tesisatçılar için 10 soket çiftinden meydana gelen pratik set

Made in Germany



Solar enerji



Dış kullanım için uygun



Voltaaj



Isı dayanımı



UV-dayanım



Su geçirmez



Faydalar

Etkili güç aktarımı için düşük kontak direnci

Kullanım yerinde güvenli voltaaj için klips sonlandırması

Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Güvenilir bağlantı; sadece NEC standartlarına uygun alet ile açılabilir
IEC 62852 uyarınca TÜV kontrollü: Fotovoltaik sistemlerdeki doğru akım uygulamaları için konnektör

Uygulama alanı

Fotovoltaik tesisler
Şeffaf ve ince film yapılar
Solar takip cihazı

Ürün özellikleri

Tesisatçılar için 10 soket çiftinden meydana gelen pratik set, sıkıştırılmış terminaller dahil
Çift kancalı 4 mm konnektör sistemi
Yüksek performanslı modern fotovoltaik sistemler için 1.500 V sistem gerilimi
TÜV Rheinland Sertifika No.:
R 60134622

Teknik Veri

Nominal gerilim (V):	1.5 kV
Nominal test gerilimi:	16 kV
Pollution degree:	3
Yanabilirlik:	UL94 V-0
Kontak direnci:	< 0.5 mOhm
Malzeme:	PA poliamid
Koruma sınıfı:	IP68 (10h/1m)
Mekanik kullanım sayısı:	100
Koruma sınıfı:	II
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +105°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® SOLAR 4Plus Set

Ürün kodu	Ürün tanımı	Kesit (mm ²)	Sıkıştırma bölgesi, mm cinsinden	Nominal akım (A)	Paket miktarı
EPIC® SOLAR 4Plus Set kullanıma hazırlanabilir, 10 soket çifti, terminaller dahil					
44428255	EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm ² ... 6mm ² Set	4.0 - 6.0	5.2 - 7.1	30	1