

N2XSY

Bakır iletkenli PVC orta gerilim kablosu

N2XSY, VDE, VDE 0276-620 uyarınca PVC orta gerilim kablosu, bakır iletkenli, sabit döşeme için

Bilgi

3 gerilim sınıfı:

6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Bakır iletkenli



Uygulama alanı

Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:

Açık alanda, suyun içinde, toprakta ve kapalı alanda

EVU endüstriyel ve dağıtıcı şebekeleri için kablo kanallarında

HD 620/VDE 0276-620 Kısım 10-C (Madde 4) uyarınca uygun bir ek toprak altı koruması olmadan toprak altında kullanım: Asgari döşeme derinliği normalde 0,6 m, otoyol altında en az 0,8 m

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C'deki toprağa döşeme için Tablo 7 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +20 °C toprak ortam sıcaklığında toprağa) ve açık alanda kullanım için Tablo 8 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +30 °C hava sıcaklığında açık havaya) uyarınca akım taşıma kapasitesi; VDE 0298-4 ve bina üzerine/içine montaj için VDE 0298-4 (bkz. ayrıca T12 katalog eki) uyarınca gerekli olabilecek akım taşıma kapasitesi düzeltilmesi/azaltımı her halükarda dikkate alınacaktır

Norm referansları / Onaylar

HD 620/ VDE 0276-620

Ürün yapısı

Bakır iletken

"rm" kısaltması: r = yuvarlak iletken; m = çok telli iletken

Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)

Bir veya iki bakır çapraz iletken bobinli bakır tel perde

Kaplama: PVC, kırmızı

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

N2XSY

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001140

ETIM 5.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtcısı: EC001140

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

İletken bükümü:

Çok telli

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 15 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Test gerilimi:

Nominal gerilime bağlı: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Sıcaklık aralığı:

Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C

Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

N2XSY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
38007456	1X185 RM/25	33	2059	2472