

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

-50 °C ila +350 °C arasında ortam sıcaklığında kullanım için uygun

ÖLFLEX® HEAT 650 SC - yüksek fırınlarda, cam işlerinde, motor imalatında vs. kullanım için cam elyaf yalıtımlı elektrik kablosu, +350°C'ye kadar ortam sıcaklıkları için

Bilgi

Gerilim anma değeri: 230/400 V

Kuru koşullarda kullanım için



Halojen içermeyen



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Isı dayanımı

Faydalar

Nikel kaplı bakır iletkenler nedeniyle düşük iletken direnci

Geniş çalışma sıcaklık aralığı ürünün termal sınıf altındaki (>180 °C) uygulamalarda kullanımını mümkün kılar.

Uygulama alanı

Kumlanmış fırınlar ve cam parçalar

Kimya ve elektrik santrali inşaatı

Motor ve fırın yapısı

Ekstrüzyon ve kurutma sistemleri

Aydınlatma, tertibat ve enstrüman endüstrisi

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Ürün özellikleri

Alev geciktirici

Halojen içermeyen

Sadece kuru koşullarda kullanım için uygundur

ÖLFLEX® HEAT 1565 MC, uygulamanın azami sıcaklığının kısa süreliğine 350 °C üzerinde olabildiği durumlarda tavsiye edilir.

Ürün yapısı

Nikel kaplı bakırdan yapılmış ince tel büküm

Damar izolasyonu: cam lifi kılıf ve emprenye cam lifi örgüsü

Birlikte bükülmüş damarlar

Dış kılıf: emprenye cam lifi örgüsü, beyaz (doğal)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001578

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu:

VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim:

U₀/U 230/400 V

Test gerilimi:

1500 V

Sıcaklık aralığı:

Sabit tesisat: -50 °C to +350 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Ambalaj boyutu: Makara ≤ 30 kg, aksi takdirde varil

Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC				
0091375	2 X 1.0	6.8	19,2	56
0091376	3 G 1.0	7.4	28,8	70
0091377	4 G 1.0	8.2	38,4	88
0091380	2 X 1.5	7.8	28,8	77
0091381	3 G 1.5	8.4	43,2	93
0091382	4 G 1.5	9.4	57,6	118
0091383	5 G 1.5	10.3	72	140
0091390	3 G 2.5	8.9	72	124
0091391	4 G 2.5	9.8	96	160
0091392	5 G 2.5	10.1	120	194

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16