


H07V2-K

Korumalı, sabit tesisat için harmonize, çok telli

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Bilgi

Sıcaklık aralığı 90 °C'ye kadar



Faydalar

Kablolarda ki <HAR> işareti aynı zamanda ulusal sertifika kurumlarının test işaretlerinin ve sertifikalarının uluslararası onayıdır, örn. <VDE><HAR>. <HAR> işareti Avrupa ülkeleri arasında mal trafiği durumunda özel öneme sahiptir.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Uygulama alanı

Düşük gerilim şalt ve dağıtım sistemleri

Aydınlatma ekipmanları içerisinde ve üzerinde korumalı kurulum

Borulara ve kullanıma hazırlama kanallarına kuruluştta ve döşeme ve montajda

Fabrika kablolaması

Ürün özellikleri

IEC 60332-1-2 uyarınca alev dayanıklı

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-31

Ürün yapısı

IEC 60228 uyarınca iletken sınıfı 5 doğrultusunda çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli iletken

Damar yalıtımı: PVC, 90 °C bazında tamamen renkli, TI3 kalitesi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K

İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	4x dış çap ölçüsü
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 450/750 V
Test gerilimi:	2500 V
Sıcaklık aralığı:	-10 °C ila +90 °C çalışma sıcaklığı Minimum döşeme sıcaklığı: 5 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

H07V2-K

Ürün kodu	Damar rengi	İletken kesiti (mm ²)	Dış çap [mm]	m/halka	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4519002	yeşil/sarı	2,5	4,1	100	24	31
4519004	yeşil/sarı	6	5,3	100	57,6	65
4519005	yeşil/sarı	10	6,8	100	96	109
4519006	yeşil/sarı	16	8,1	100	153,6	163
4519007	yeşil/sarı	25	10,2	100	240	251
4519012	siyah	2,5	4,1	100	24	31
4519014	siyah	6	5,3	100	57,6	65
4519022	mavi	2,5	4,1	100	24	31
4519023	mavi	4	4,8	100	38,4	45
4519024	mavi	6	5,3	100	57,6	65
4519025	mavi	10	6,8	100	96	109
4519032	kahverengi	2,5	4,1	100	24	31
4519033	kahverengi	4	4,8	100	38,4	45
4519034	kahverengi	6	5,3	100	57,6	65
4519035	kahverengi	10	6,8	100	96	109
4519091	turuncu	1,5	3,4	100	14,4	22
4519041	kırmızı	1,5	3,4	100	14,4	22
4519042	kırmızı	2,5	4,1	100	24	31
4519044	kırmızı	6	5,3	100	57,6	65
4519052	beyaz	2,5	4,1	100	24	31
4519053	beyaz	4	4,8	100	38,4	45
4519061	gri	1,5	3,4	100	14,4	22
4519063	gri	4	4,8	100	38,4	45

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16