

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Siemens 6FX8002 (PUR) uyarınca

Güç zincirlerinde hafif zorlamalar için Core Line

Bilgi

Klasik üretim ve montaj

Yeni tip konnektör, güvenli ekranlama bağlantısı

En zorlu mekanik gereksinimler için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Standart kılıf üniteli konnektör



Su geçirmez

Faydalar

Bölgesel imalat dünya genelinde teslimat

Lapp kalite standartları

Son durum (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Siemens 6FX8002 (PUR)
uyarınca**Uygulama alanı**

Özellikle makine araç imalatı için

Enerji zinciri kullanımı için tasarlanmıştır: en fazla 100 m (yatay) hareket mesafeleri için

Çok yüksek dinamik hareketli sistemler için

Ürün özellikleri

Yüksek mekanik dayanıklılık gerektiren uzun güç zincirlerinde

Kanıtlanmış en uzun dinamik gerilmeler ve uzun mesafeler performansı

Norm referansları / Onaylar

SIEMENS® standardı 6FX 8002 uyarınca tasarım

IEC 60332-1-2, VW-1, FT1 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

Tüm ürün yelpazesi

1,5mm² enine kesite sahip fren teli

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu:

Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken

Bir çift kontrol damarı

ile isteğe bağlı tasarımlar: siyah; beyaz

İki çift kontrol damarı: beyaz rakamlar ile siyah: 5, 6, 7, 8

İletken bükümü:

VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Hareketli:

7,5 x dış çap (1,5-16 mm²)

10 x dış çap (25-50 mm²)

Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim:

Güç ve kontrol damarları: IEC U₀/U: 600/1000 V

UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi:

Damar/Damar: 4 kV

Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı:

Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Alternatif büküm döngüleri:

10 milyon tur

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Siemens parça adları ((6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008), Siemens AG'nin tescilli ticari markalarıdır ve sadece karşılaştırma amacıyla listelenmiştir

Diğer uzunluklar ve kablo sonlandırmaları talep üzerine sunulur.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Diğer ürünler ve uzunluklar internette <https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/>

ÖLFLEX® SERVO Extended Line, Siemens 6FX8002 (PUR)
uyarınca

Ürün kodu	Uzunluk (m)	SIEMENS® montaj tanımlaması	Bakır indeksi kg/1.000 adet	Diğer ölçüler	Paket miktarı
5480000165	10.0	2CA31	860	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
5480000390	10.0	2DC10	380	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
5480000415	10.0	2DC20	380	Diğer uzunluklar mevcuttur	1
5480000440	10.0	2EQ10	860	Diğer uzunluklar mevcuttur	1