

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P açılı, izolasyonlu toprak fişi ile

Yüksek eski haline getirme kuvvetleri ve topraklama tipi fişli sağlam spiral kablo

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P açılı, yalıtımlı toprak fişli, halojensiz, yağa dirençli, yüksek toparlanma kuvvetli PUR spiral elektrik ve kontrol kablosu

Bilgi

Sağlam

Yüksek eski haline getirme kuvvetleri



Dış kullanım için uygun



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı

Faydalar

Spiral uzunluğunun 3,5 katına kadar uzatılabilen akordiyon yapı

Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı artırır

Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık

Kaplama, birçok madeni yağ bazlı yağlama maddeleri, inceltirilmiş asitler, sulu alkalik çözeltiler ve başka kimyasal maddelerle temasa duyarlı değildir

Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı

Uygulama alanı

Mobile elektrikli cihazlar ve aletler

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P açılı, izolasyonlu toprak fişi ile

Tıbbi ekipman

Ürün özellikleri

Kesme ve aşınmaya karşı iyi dış kılıf direnci
Kaplamanın yağ, soğuk, mikrop ve hidroliz dayanımı yüksek
-30 °C'ye kadar esnek
Koruma sınıfı IP 20 olan 16-A konnektör

Norm referansları / Onaylar

Fiş: DIN VDE 620-1/standart DIN 49441 R2

Ürün yapısı

Kablo: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® 540 P'ye göre
Kalaylı bakır tellerin bükümleri
Damar izolasyonu: TPE
Özel poliüretan dış kılıf
Düz uçların uzunluğu: 1. uç = 200 mm, kalıplanmış açılı toprak tipi tapa ile, 2. uç = 600 mm, 30 mm sıyırma ile
Diğer katı uzunluklar, uç uzunlukları ve uç biçimleri talep üzerine sunulur
2-pimli, ikiz topraklı kontak sistemi olan açılabilir fiş, çekilmiş

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Spiral kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000247 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Helezon kablo
Damar tanımlama kodu:	HD 308/VDE 0293-308: Koruyucu iletkenli 3 damarlı
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Nominal gerilim:	U0: 250 V AC
Test gerilimi:	2000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı:	Esnek kullanım: -30 °C ila +50 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Her polyester torbada 1 adet
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.
Zorunlu LAPP tanımlaması olmayan, ama diğer tek telli uzunlukları, uç uzunlukları ve uç formları olan versiyonlar (mutlaka VDE-onaylı olması şart değil) talep halinde temin edilir
Lütfen DIN VDE 0620-1, Evde kullanım ve benzer amaçlar için fişler ve soket çıkışları - Bölüm 1: Genel gereklilikler, ek E: "Sadece uygun elektroteknik uzmanlığa ve deneyime sahip kişiler tarafından kurulabilir!" uyarınca güvenli bilgilerini dikkate alın

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P açılı, izolasyonlu toprak fişi ile

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Spiral uzunluğu, uzatılmış (mm)	Spiral uzunluğu, uzatılmamış (mm)	Kablo çapı (mm)	Spiral dış çapı (mm)
73220852	3 G 0.75	1000	300	7	24
73220853	3 G 0.75	2000	600	7	24
73220854	3 G 0.75	3500	1000	7	24
73220855	3 G 1.0	1000	300	7,4	29
73220856	3 G 1.0	2000	600	7,4	29
73220863	3 G 1.0	3500	1000	7,4	29
73220860	3 G 1.5	1000	300	8,9	32
73220861	3 G 1.5	2000	600	8,9	32
73220862	3 G 1.5	3500	1000	8,9	32

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16