

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Siyah, sağlam, yüksek sürtünme kuvvetli PUR spiral kablo

SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR spiral kablo, sağlam, yüksek geri tepme kuvvetleri. Makinelerde esnek elektrik bağlantısı için kullanılmaya yönelik renk kodlu elektrik kablosu

Bilgi

Ağır hizmet yapım tipi

Dış kılıf: PUR, yüksek sarılma kuvvetleri ile

Voltaj değeri: 450/750 V



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Yağlara dayanıklı

Faydalar

İyi fayda-maliyet oranı

Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık

Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı

Geniş uygulama aralığı

Uygulama alanı

Tersanelerin yanı sıra esnek motor bağlantıları ile motorların ve cihazların üretimi

Makine ve elektrikli kapıların üretimi

Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Herhangi bir ticari/endüstriyel/tarımsal tesis: araçlar, aletler ve mobil motorların bağlantısı

İç ve dış mekân kullanımı için

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Ürün özellikleri

Siyah, sağlam PUR dış kılıf
Yüksek gerilme mukavemeti ve aşınma direnci
Yüksek eski haline getirme kuvvetleri
Yağa, düşük sıcaklıklara, mikroplara ve hidrolize karşı yüksek direnç

Norm referansları / Onaylar

EN 50525-2-21 H07BQ-F'ye göre
Spiralleme sonucu <HAR> yapı türü sertifikalandırılmış H07BQ-F iletkeninin özellikleri değişkendir, bu nedenle H07BQ-F standartlarının belli teknik beklentileri yerine getirilememektedir ve böylece standart iletkenin spiral iletkenin üzerine yazılmış olan <HAR>-H07BQ-F yapı türü sertifikası, "SPIRAL H07BQ-F BLACK"ın spiralleştirilmiş parça biçimi açısından geçerliliğini kaybetmiştir. Bu durum spiralleştirmenin kaliteleştirme prosesinin mantıklı bir sonucudur.

Ürün yapısı

IEC 60228 / VDE 0295 sınıf 5 uyarınca örgülü iletkenin kalaylı bükülmüş bakır teli.
Damar izolasyonu: EI6 kauçuk EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1 uyarınca; renkli HD 308/VDE 0293-308 uyarınca;
Spiralsız H07BQ-F (metre ile satılır) için temel spiralleme malzemesi olarak VDE ve HAR
Talk kullanımı
EN 50525-2-21'e göre TMUP'den mamul siyah, PUR dış kılıf; "H07BQ-F ..." işaretli
Mevcut 4 tek telli standart uzunluklar için, lütfen aşağıdaki madde tablosuna bakın
Kablo uçlarında radyal çıkış biçimi - uçların uzunluğu: ilk uçta 200 mm/diğer uçta 600 mm
Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep
üzerine temin edilebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Spiral kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000247 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Helezon kablo
Damar tanımlama kodu:	VDE 0293-308 (HD 308) uyarınca renkli
İletken bükümü:	IEC 60228/VDE 0295, sınıf 5 uyarınca ince tel kalaylı bükümler
Minimum bükülme yarıçapı:	Esnek kullanım: 12,5 x dış çap
Nominal gerilim:	U ₀ /U: 450/750 V
Test gerilimi:	3000 V
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı:	-25 °C ila +50 °C (spirallenmiş)

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere. Her öge bir plastik torba içinde ayrı paketlenmiştir. Diğer versiyonlar ve uzunluklar talep üzerine temin edilebilir

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Spiral uzunluğu, uzatılmış (mm)	Spiral uzunluğu, uzatılmamış (mm)	Kablo çapı (mm)	Spiral dış çapı (mm)
70002750	3 G 1.5	1500	500	9	31
70002751	3 G 1.5	3000	1000	9	31
70002752	3 G 1.5	4500	1500	9	31
70002753	3 G 1.5	6000	2000	9	31
70002754	4 G 1.5	1500	500	10	38
70002755	4 G 1.5	3000	1000	10	38
70002756	4 G 1.5	4500	1500	10	38
70002757	4 G 1.5	6000	2000	10	38
70002758	5 G 1.5	1500	500	11	40
70002759	5 G 1.5	3000	1000	11	40
70002760	5 G 1.5	4500	1500	11	40
70002761	5 G 1.5	6000	2000	11	40

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16