

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN - Ticari araçlar için PVC akü kablosu, aküler için siyah-kırmızı renkte, 60V DC, ADR, TÜV, ISO

Bilgi

Batarya çift kablosu

Ticari araçlar için

Tehlikeli madde taşımacılığı için



Kimyasallara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Kutuplar, kılıfı veya harici işaretlemeyi sıyırmadan tanımlanabilir (öge adı her zaman pozitif kutba bastırılmıştır). Böylece bağlantılar yanlış kurulamaz.

Sıyırma işleminden sonra damarları fırçalamaya gerek yoktur ve böylece sıkıştırma/kontak oluşturma gibi işlemler en iyi şekilde uygulanabilir

Özel ADR onayı

Uygulama alanı

Güç kaynağı ile nihai aparat arasında batarya kablosu

Ticari araçlar için

Ürün özellikleri

Koruyucu hortum olmadan monte edilebilir, son derece sağlam çift kılıflı yapıdadır

Çok sabit köprü bağlantısı, buna rağmen iletkenin manüel olarak ayrılması sorunsuz biçimde mümkün

Norm referansları / Onaylar

ADR onayı TÜ.EGG.091-04

Ürün yapısı

Conductor made of bare copper wires

Damar izolasyonu: PVC bazlı

Özel PVC-bazlı dış kılıf

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Minimum bükülme yarıçapı:	15 x dış çap
Nominal gerilim:	60 V DC
Test gerilimi:	3000 V AC
Sıcaklık aralığı:	Sabit tesisat: -40 °C ila +85 °C Uygulama alanı, A sınıfı

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kangal $\leq$ 30 kg veya $\leq$ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
Kenetleme kuvvetine yönelik ayrıntılı bilgiler talep üzerine sunulur, halojensiz.
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15.2 x 7.1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18.8 x 8.9	192
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25.6 x 12.3	480
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28.4 x 13.5	672
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39.8 x 18.4	1344

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16