

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Ekranlı, sabit kullanım için PVC dış kılıflı düşük kapasitans servo kablo - Kuzey Amerika için sertifikalı


ÖLFLEX® SERVO 719 CY - Sabit veya ara sıra esneyen tesisatlar için perdelenmiş, düşük kapasitanslı servo kablosu, UL/cUL AWM sertifikalı

Bilgi

ÖLFLEX® SERVO 700 CY ve ÖLFLEX® SERVO 709 CY yerine

Düşük kapasite tasarımı

Genişletilmiş ürün yelpazesi



Yağlara dayanıklı



Parazit sinyalleri

Faydalar

Önde gelen sürücü üreticilerinin servo motor ürün portföyü ile kullanıma uygundur

Düşük karşılık kapasitans kablo dizaynı sayesinde daha uzun mesafe kablo montajı

Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu

Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan tesisatlar

Bakır örgü kabloyu

elektromanyetik interferansa karşı ekranlar

Uygulama alanı

Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu

Sabit ve ara sıra hareket için uygun

Fabrika mühendisliği

Endüstriyel makineler ve makine aletleri

Baskı makineleri

Ürün özellikleri

Düşük kapasitans

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Yağlara karşı dayanıklı
EMC-uyumlu

Norm referansları / Onaylar

USA: UL AWM Style 2570
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
UL File No. E63634

Ürün yapısı

Çok telli, çıplak bakır iletken
Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
Malzemeye özel uygulama:
Güç damarları, kumanda damarı çifti olmadan ya da bir veya iki ayrı ayrı blendajlı kumanda damarı çifti ile birlikte kısa büküm uzunluklarında bükülmüş;
güç damarları, kumanda damarı üçlüsü ile birlikte kısa büküm uzunluklarında bükülmüş
Kalaylı bakır ekran örgüsü
PVC dış kılıf, turuncu (RAL 2003)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken Tek damarlı sürümler: malzemeye özel uygulama siyah; beyaz veya kahverengi; beyaz İki damarlı sürümler: beyaz rakamlı siyah 5; 6; 7; 8 0,34mm ² çiftler: WS/BR/GN/GE (BYZ/KHV/YŞL/SRI) Üç damarlı sürümler: beyaz rakamlı siyah 1; 2; 3
İletken bükümü:	VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	Güç ve kontrol damarları:IEC U ₀ /U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi:	Damar/Damar: 4 kV Damar/ekran: 4 kV
Topraklama iletkeni:	G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5°C to +70°C (UL: +80°C) Sabit tesisat: -40°C to +80°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap ölçüsü mm cinsinden yakl.	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
ÖLFLEX® SERVO 719 CY				
1020010	4 G 1,5	8.4	83	130
1020011	4 G 2,5	9.9	125	190
1020012	4 G 4	11.7	191	273
1020013	4 G 6	13.7	290	394
1020014	4 G 10	16.7	452	581
1020015	4 G 16	20.1	721	884
1020016	4 G 25	24.3	1100	1348
1020017	4 G 35	27.7	1548	1840
1020018	4 G 50	33.7	2151	2645
1020040	4 G 0,75 + (2 x 0,5)	8.9	78	159
1020041	4 G 1 + (2 x 0,5)	9.3	88	147
1020044	4 G 1 + (2 x 1,0)	10.2	107	204
1020042	4 G 1,5 + (2 x 0,5)	10.3	111	180
1020045	4 G 1,5 + (2 x 1,0)	10.8	130	230
1020053	4 G 1,5 + (3 x 1,0)	11.5	145	225
1020019	4 G 1,5 + (2 x 1,5)	11.5	146	242
1020043	4 G 2,5 + (2 x 0,5)	11.7	158	247
1020046	4 G 2,5 + (2 x 1,0)	12.1	173	293
1020054	4 G 2,5 + (3 x 1,0)	12.9	188	290
1020020	4 G 2,5 + (2 x 1,5)	12.9	189	306
1020047	4 G 4 + (2 x 1,0)	14.3	250	373
1020055	4 G 4 + (3 x 1,0)	14.8	270	402
1020021	4 G 4 + (2 x 1,5)	15	271	420
1020048	4 G 6 + (2 x 1,0)	16.0	334	485
1020022	4 G 6 + (2 x 1,5)	17	351	529
1020056	4 G 6 + (3 x 1,5)	17.0	370	537
1020049	4 G 10 + (2 x 1,0)	18.8	526	712
1020023	4 G 10 + (2 x 1,5)	19.5	540	752
1020057	4 G 10 + (3 x 1,5)	19.5	559	758
1020050	4 G 16 + (2 x 1,0)	22.3	772	991
1020051	4 G 16 + (2 x 1,5)	22.5	785,2	999
1020058	4 G 16 + (3 x 1,5)	23.0	805	1151
1020052	4 G 25 + (2 x 1,5)	26.1	1.184,9	1459
1020059	4 G 35 + (2 x 1,5)	30.4	1.598,1	1971

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap ölçüsü mm cinsinden yakl.	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1020085	4 G 50 + (2 x 1,5)	34.0	2.205,2	2713
1020024	4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)	9.7	99	163
1020035	4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)	11.3	126,4	207
1020025	4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	12.3	150	245
1020026	4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)	14.7	223	357
1020027	4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)	16.4	288	452
1020028	4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	16.6	307	469
1020029	4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	18.5	421	617
1020030	4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	22.1	588	852
1020031	4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)	25	876	1162
1020032	4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)	28.7	1227	1590
1020033	4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)	30.6	1652	2023
1020034	4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)	37	2264	2876