


ÖLFLEX® SERVO 719

Sabit döşeme için PVC kaplamalı düşük kapasiteli servo iletken, Kuzey Amerika için sertifikalı

ÖLFLEX® SERVO 719 - Sabit döşeme ve bazen UL/cUL AWM sertifikası ile hareketli kullanım için servo iletken

Bilgi

ÖLFLEX® SERVO 700'ün halefi
Düşük kapasite tasarımı
Genel ekranlamasız



Yağlara dayanıklı



UV-dayanım

Faydalar

Birden fazla devre için bir ortak kablo
Düşük karşılık kapasitans kablo dizaynı sayesinde daha uzun mesafe kablo montajı
Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan tesisatlar

Uygulama alanı

Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
Sabit ve ara sıra hareket için uygun
Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler ve makine aletleri
Baskı makineleri

Ürün özellikleri

Düşük kapasitans
Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Yağlara karşı dayanıklı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 719

Norm referansları / Onaylar

USA: UL AWM Style 2570

Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

UL File No. E63634

Ürün yapısı

Çok telli, çıplak bakır iletken

Damar izolasyonu: polipropilen (PP)

Ürüne özel tasarım sayesinde: güç damarlarında 1 veya 2 bağımsız ekranlı kontrol damar perleri kısa mesafelerde birbirine sarımlıdır

PVC dış kılıf, siyah (RAL 9005)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu:

Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken

Tek perli versiyonlar: siyah, beyaz

Çift perli versiyonlar: beyaz sayılarla siyah 5; 6; 7; 8

0,34mm² perler: WH / BN / GN / YE

İletken bükümü:

VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı:

Ara sıra hareket: 15 x dış çap

Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim:

Güç ve kontrol damarları: IEC U₀/U: 600/1000 V

UL & CSA: 1000 V

Test gerilimi:

Damar/Damar: 4 kV

Damar/ekran: 4 kV

Topraklama iletkeni:

G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı:

Ara sıra hareket:

-5°C to +70°C (UL: +80°C)

Sabit tesisat: -40°C to +80°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.

Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® SERVO 719

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap ölçüsü mm cinsinden yakl.	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1020060	4 G 1,5 + (2 x 0,75)	9.7	83,3	177
1020065	4 G 1,5 + (2 x 1,5)	10.8	108,3	214
1020061	5 G 1,5 + (2 x 0,75)	10.6	97,7	203
1020062	7 G 1,5 + (2 x 0,75)	11.5	126,5	241
1020063	4 G 2,5 + (2 x 0,75)	11.1	121,7	238
1020066	4 G 2,5 + (2 x 1,5)	12.2	146,7	276
1020064	7 G 2,5 + (2 x 0,75)	12.7	193,7	325
1020067	4 G 4 + (2 x 1,5)	13.9	204,3	360
1020068	4 G 6 + (2 x 1,5)	16.1	281,1	478
1020069	4 G 10 + (2 x 1,5)	18.2	434,7	654
1020071	4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)	9.0	62,1	121
1020072	4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)	11.6	111,6	203
1020073	4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)	13.6	159,7	286
1020074	4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)	15.3	217,3	377
1020075	4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	15.5	237,6	396
1020076	4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)	17.4	314,4	512

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16