

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Sabit döşeme için PVC kaplamalı blendajlı enkoder kablosu, sertifikalı

ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Sabit döşeme ve ara sıra kullanım için UL/cUL AWM sertifikalı blendajlı enkoder kablosu

Bilgi

ÖLFLEX®SERVO 720 CY yerine
Çeşitli enkoder sistemleriyle uyumlu
Düşük kapasite tasarımı



Yağlara dayanıklı



Parazit sinyalleri

Faydalar

Tanınmış üreticilerin devir verici programları için uygundur
İnce, ağırlık ve hacim için optimize
Çoklu sertifikaları sayesinde malzeme çeşitliliği ve maliyet tasarrufu
Basit kurulum

Uygulama alanı

Servo sürücülerde analog ve artımlı enkoderler
Sabit ve ara sıra hareket için uygun
Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
Sadece belirtilen çalışma sıcaklığı aralığında dış mekanda kullanım için, UV korumalı

Ürün özellikleri

Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Düşük zayıflama sayesinde, aktarım mesafesi daha uzundur
Yağlara karşı dayanıklı

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Norm referansları / Onaylar

UL AWM Style 2464
cUL AWM I/II A/B FT1
UL File No. E63634

Ürün yapısı

İnce tel, kalaylı bakır iletken
Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
Katmanlar veya demetler halinde bükümlü damarlar (veya damar çiftleri)
Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
Dokumasız tekstil sargı
PVC kılıf, yeşil (RAL 6018)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu:	Ayrıntılar için bkz. Veri formu ÖLFLEX® SERVO 728 CY
İletken bükümü:	VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5 uyarınca 0,5 mm ² ince tel
Minimum bükülme yarıçapı:	Ara sıra hareket: 15 x dış çap Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim:	IEC: 30 V UL & CSA: 300 V
Test gerilimi:	C/C: 2000 VC/S: 1000 V
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5°C to +70°C (UL: +80°C) Sabit tesisat: -40°C to +80°C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir. Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: kungal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kungal).
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Ürün kodu	Damar sayısı x Kesit (mm ²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
1020100	(10x0,14+2x0,5)	7.0	41	84
1020101	(10x0,14+4x0,5)	7.6	53	101
1020102	(15x0,14+4x0,5)	7.6	68	115
1020133	(4x2x0,14+4x0,5)	7.9	58	97
1020134	(7x2x0,14+2x0,5)	8.5	60	115
1020110	(4x2x0,34+4x0,5)	8.3	79	129
1020111	(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)	8.2	68	120
1020135	(3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22)	9.7	80	160
1020120	(4x2x0,25+2x0,5)	7.9	59	103
1020121	(4x2x0,25+2x1,0)	7.6	63	112
1020122	(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))	9.0	110	155
1020130	(3x(2x0,14)+2x(0,5))	9.0	87	140
1020136	3x(2x0,14)+(2x0,5)	9.3	87	140
1020131	3x(2x0,14)+(3x0,14)	9.2	41	115
1020132	4x(2x0,14)+(2x1,0)	10.4	84	145
1020140	(5x2x0,25)	7.4	50	96
1020141	(6x2x0,25)	8.0	60	114
1020142	(5x2x22AWG)	7.9	71	115

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16