

PEW 12 Çok Amaçlı alet

PEW 12: Universal pressing pliers with interchangeable dies, parallel locking movement of the dies, made in Germany, ergonomic design



Faydalar

Paralel çene kapatması
Ergonomik saplar
One or two-hand operation
Inserts are easily changeable

Uygulama alanı

PEW 12 sisteminin sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir (sıkma kalıpları PEW 12 veya PEW 12S için uygundur)
İletken enine kesiti 0,08-95 mm² olan neredeyse tüm sıkma bağlantı elemanları sıkıştırılabilir

Ürün özellikleri

PEW 12S versiyonu daha büyük bir açılma açısına sahiptir ve bu nedenle daha büyük PEW 12S sıkma kalıpları için öngörülmüştür (bkz. Sıkma kalıpları ürün açıklaması)

Dahil

Sıkma pensesi ek parçalar ve çanta olmadan teslim edilir
Boş çanta, 15 sıkıştırma ek parçası ve 4 konum belirleyici için yer tutucu içerir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Renk seçeneği:

Cıralı

Krom kılıf sıkma penseleri istek üzerine tedarik edilir (ürün no. 61813800)

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

PEW 12 Çok Amaçlı alet

Ürün kodu	Ürün tanımı	Adet / Paket
Pense		
61813807	PEW 12 ek parçalar olmadan	1
61813819	PEW 12 içi kasa	1

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16