

KNIPEX sıyırma bıçağı

Sertleştirilmiş bıçak ve izole edilmiş saplı KNIPEX sıyırma bıçağı

Bilgi

İletken yalıtımını, zarar vermeden sıyırma



Faydalar

Kaymayan yumuşak bileşenler sayesinde daha fazla emniyet

Bıçağın, sapın ucundaki "parmak kancası" ve başparmak girintisi ile çekilmesi sırasında iyi güç aktarımı

Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Ürün özellikleri

Şeffaf koruyucu kapak

Ucunda kaymaya karşı pabuca sahip

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000155

ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000155

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sertifikalar:

IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V

DC seviyesine kadar kullanılabilir

VDE onaylı

Malzeme:

Cerrahi çelik, paslanmaz, havada sertleştirilmiş

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KNIPEx sıyırma bıçağı

Ürün kodu	Ürün tanımı	Bıçak uzunluğu, mm cinsinden	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)
Kablo kılıfı bıçağı				
62120511	Kablo sıyırma bıçağı ABMI 18	38	0,068	180

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16