

Algılanabilir Kablo bağları

The detectable feature makes this cable tie especially interesting for the food & beverage industry.

Bilgi

Uygun aksesuar:
Algılanabilir kablo bağı kaidesi



ÖZELLİKLER



Yiyecek & İçecek



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



UV-dayanım

Faydalar

X-Işını ekipmanları, metal dedektörleri ve görsel denetim ekipmanları ile algılanabilen eşsiz bileşik ile algılanabilir kablo bağları

Ürünlerin kirlenme riskini en aza indirir

Mavi renk görsel algılamayı kolaylaştırır

HACCP EU-Direktifine ulaşmaya yardımcı

Poliamid tipi: alkol ve keton gibi bilinen çözücülere, yağ, gres ve benzin gibi alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve zayıf alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır, ancak asitlere (zayıf veya kuvvetli), ve metalik tuzlara karşı dayanıklı değildir

Polipropilen tipi: kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır

Ty-Rap® NDT: UV ışınlarına karşı dayanıklıdır

Uygulama alanı

Özellikle, kablo bağı montaj artıklarının (kuyrukları kesilmiş) bitmiş ürünün içine girmesi istenmediği için algılama sistemi kullanılan uygulamalarda kullanılması önerilir

Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için

İlaç üretimi

Norm referansları / Onaylar

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

Algılanabilir Kablo bağları

Tutuşabilirlik sınıfı:

UL 94 HB

Sadece çelik burunlu kablo bağları ECOLAB sertifikalıdır

Not

Depolama yönetmeliği: Naylon (poliamid) doğal yapısı nedeniyle dış etkilerine karşı hassastır. Optimum kullanımı elde etmek için kablo bağları makineyle ıslatılır. Bunlar bu nedenle serin ve kuru bir yerde saklanmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nemi korumak için kablo bağları, plastik torbalara ambalajlanmıştır. Bunlar, kullanıma dek kapalı kalmalıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği:

Mavi

Malzeme:

Kaplama bölmeli poliamid 6.6 ve polipropilen
Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı:

Ty-Rap® NDT: -60 °C ila +85 °C

Ty-Rap® PDT ve Detect: -40 °C ila +85 °C

Kurulum sıcaklığı:

-5 °C ila +60 °C

Uyarı

TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Algılanabilir Kablo bağları

Ürün kodu	Ürün açıklaması	UL sertifikalandırma	Uzunluk x Genişlik (mm)	Demet Ø (mm)	Gerilme mukavemeti (N)	Adet / Paket
Çelik tırnak yok/ PA 6.6						
61723360	Kablo bağı Detect 98x2.5 BU	hayır	98.0 x 2.5	1.0 - 21.0	80.0	100
61723364	Kablo bağı Detect 140x3.5 BU	hayır	140.0 x 3.5	2.0 - 32.0	180.0	100
61723365	Kablo bağı Detect 200x3.5 BU	hayır	200.0 x 3.5	3.0 - 50.0	180.0	100
61723361	Kablo bağı Detect 200x4.5 BU	hayır	200 x 4.5	3.0 - 50.0	220.0	100
61723366	Kablo bağı Detect 290x4.5 BU	hayır	290.0 x 4.5	3.5 - 78.0	220.0	100
61723362	Kablo bağı Detect 360x4.5 BU	hayır	360.0 x 4.5	3.5 - 100.0	220.0	100
61723363	Kablo bağı Detect 365x7.5 BU	hayır	365.0 x 7.5	8.0 - 100.0	540.0	100
Çelik tırnaklı (brand TY-RAP®) / PA 6.6						
61723351	Kablo bağı TY-RAP TY523MR-NDT	hayır	93.0 x 2.3	1.5 - 16.0	50.0	100
61723352	Kablo bağı TY-RAP TY525MR-NDT	hayır	186.0 x 4.6	3.0 - 45.0	200.0	100
61723353	Kablo bağı TY-RAP TY528MR-NDT	hayır	361.0 x 4.8	4.8 - 102.0	220	100
61723354	Kablo bağı TY-RAP TY527MR-NDT	hayır	345.0 x 6.9	4.8 - 102.0	540	100
Çelik tırnaklı (TY-RAP®) / polipropilen						
61723355	Kablo bağı TY-RAP TY523M-PDT	hayır	92 x 2.4	2 - 16	50	100
61723356	Kablo bağı TY-RAP TY525M-PDT	hayır	186 x 4.8	3.5 - 45	135.0	100
61723357	Kablo bağı TY-RAP TY528M-PDT	hayır	360 x 4.8	3.5 - 102	135.0	100
61723358	Kablo bağı TY-RAP TY527M-PDT	hayır	340 x 7	6 - 90	270	100

Algılanabilir Kablo bağları

