


SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, geniş dış çaplı kablolar için bükülme ve kıvrılma önleyici, sağlam, metrik kablo rakoru



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı

Faydalar

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
Yüksek gerilme önleyici
Sağlam
Büyük dış çaplı kablolar için
Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
Elde kullanılan cihazlar
Taşınabilir ekipmanlar
Şantiyeler
Hareketli makine parçaları

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
EMC versiyonu için, SKINDICHT® SRE-M'ye bakın
Örnek tanım:
SR-M 12/7/5
12 = metrik bağlantı dişi

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SR-M

7 = PG fonksiyon dişi
5 = sızdırmazlığın net açıklığı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Tesisat boyutları ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine:	Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme:	Metal parçalar: nikel kaplı piring O-ring: NBR Kıvrılma koruması: CR/NBR
Koruma sınıfı:	IP 65
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SR-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	Kurulum için maks. montaj boyutu (mm)	Fonksiyon dişi PG	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® SR-M									
52106410	M 12 x 1,5	4.0 - 5.0	23	7	14 / 15	49.0	5	5.0	50
52106420	M 16 x 1,5	5.5 - 7.0	25	9	18 / 17	50.0	5	7.0	50
52106430	M 20 x 1,5	5.5 - 7.0	28	11	22 / 20	55.0	6	7.0	25
52106440	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	28	11	22 / 20	55.0	6	9.0	25
52106450	M 20 x 1,5	7.5 - 9.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	9.0	25
52106460	M 20 x 1,5	9.0 - 11.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	11.0	25
52106470	M 20 x 1,5	11.0 - 13.0	32	13,5	22 / 22	60.0	6	13.0	25
52106480	M 20 x 1,5	12.0 - 13.0	35	16	24 / 24	65.0	6	13.0	25
52106481	M 20 x 1,5	13.0 - 15.0	35	16	24 / 24	66.0	6	15.0	25
52106490	M 25 x 1,5	12.5 - 15.0	46	21	30 / 30	78.5	7	15.0	25
52106500	M 25 x 1,5	14.0 - 17.0	46	21	30 / 30	78.5	7	17.0	25
52106510	M 25 x 1,5	17.0 - 19.0	46	21	30 / 30	78.5	7	19.0	25
52106520	M 25 x 1,5	17.0 - 20.0	46	21	30 / 30	78.5	7	20.0	25
52106530	M 32 x 1,5	19.0 - 20.0	59	29	40 / 41	90.5	8	20.0	10
52106540	M 32 x 1,5	22.0 - 23.0	59	29	40 / 41	90.5	8	23.0	10
52106550	M 32 x 1,5	23.0 - 25.0	59	29	40 / 41	90.5	8	25.0	10
52106560	M 40 x 1,5	24.0 - 26.0	70	36	50 / 50	108.0	8	26.0	5
52106570	M 40 x 1,5	28.0 - 30.0	70	36	50 / 50	108.0	8	30.0	5
52106580	M 40 x 1,5	31.0 - 33.0	70	36	50 / 50	108.0	8	33.0	5
52106590	M 40 x 1,5	33.0 - 34.5	70	36	50 / 50	108.0	8	35.0	5
52106600	M 50 x 1,5	31.0 - 34.5	75	42	57 / 57	111.0	9	35.0	5
52106610	M 50 x 1,5	32.0 - 38.0	75	42	57 / 57	111.0	9	38.0	5
52106620	M 50 x 1,5	37.0 - 40.0	75	42	57 / 57	111.0	9	40.0	5
52106630	M 63 x 1,5	32.0 - 40.0	83	48	66 / 64	118.0	10	40.0	1
52106640	M 63 x 1,5	36.0 - 44.0	83	48	66 / 64	118.0	10	44.0	1