

PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

PEW 12 için iletken uç kovanlarını, yalıtımlı ve yalıtımsız konnektörleri ve ekran bağlantı konnektörlerini sıkmak için sıkıştırma ek parçaları



Faydalar

Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
Inserts are easily changeable

Not

Esnek sistem: PEW 12 / PEW 12S el sıkma pensesi, E-PEW 12 elektrikli sıkma pensesi veya CM 25-1 otomatik sıkma aleti ile uyumlu değişken ek parçalar (Uyumluluk için bkz. Veri föyü)

Dahil

Sıkıştırma ek parçaları pense olmadan teslim edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001282

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

Ürün kodu	Ürün tanımı	Şunun için uygun:	Presleme aralığı (mm²)	Sıkma boyutları (mm)	Sıkma kovani Ø (mm)	Sıkma profili	Kılıf Ø (mm)	Adet / Paket
Yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanları (PEW 12S pense için uygun)								
61813802	PEW 12.090	-	0,25 - 6	-	-	yamuk presleme	-	1
61813803	PEW 12.091	-	10,0 - 25,0	-	-	w-presleme	-	1
61813812	PEW 12.060	-	0,5 - 6,0	-	-	konik ISO klipsi	-	1
61813862	PEW 12.033	-	16 - 25	-	-	mandrel presleme	-	1
İzolasyonsuz yassı konnektörler (PEW 12 pense için uygun)								
61814600	PEW 12.045	Soket genişliği 2,8 + 4,8	0,1 - 2,5	-	-	makaralı presleme	-	1
61814601	PEW 12.045 Locator	Soket genişliği 2,8 + 4,8	0,1 - 2,5	-	-	-	-	1
61813808	PEW 12.050	Soket genişliği 4,8 + 6,3	0,5 - 6,0	-	-	makaralı presleme	-	1
61813809	PEW 12.050-014 Locator	Soket genişliği 6,3	1 - 2,5	-	-	-	-	1
61813869	PEW 12.374/301 H	RSK 5301	-	-	-	Özel biçim	4.14 - 4.71	1
61813868	PEW 12.373/301 J	RSK 5301	-	-	-	Özel biçim	4.72 - 5.12	1
61813864	PEW 12.599/401 K	RSK 5401	-	-	-	Özel biçim	5.13 - 5.86	1
61813865	PEW 12.375/401 L	RSK 5401	-	-	-	Özel biçim	5.87 - 6.36	1
61813866	PEW 12.354/401 M	RSK 5401	-	-	-	Özel biçim	6.37 - 7.0	1
61813867	PEW 12.619/401 N	RSK 5401	-	-	-	Özel biçim	7.01 - 7.62	1
61813882	PEW 12.1426 SK	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	-	-	-	Altıgen presleme	-	1
İki parçalı ekran konnektörü SHIELD-KON® (daha büyük PEW 12S pense için uygun)								
61813887	PEW 12S.1440 SK	GSC 460 / 500	-	-	-	Altıgen presleme	-	1
Koaksiyel birleştiriciler (PEW 12 pense için uygun)								
61813813	PEW 12.100	-	-	5,4/6,48/1,72	6,4/7,6/2,1	Altıgen presleme	-	1
61813814	PEW 12.110	-	RG 174, 58	5,4/4,52/1,72	6,4/5,4/2,1	Altıgen presleme	-	1
61813827	PEW 12.111	-	-	8,23/6,48/1,72/1,07	9,4/7,6/2,1/1,3	Altıgen presleme	-	1
61813816	PEW 12.114	-	-	10,9/2,54	12,0/3,0	Altıgen presleme	-	1
61813818	PEW 12.119	-	-	1,75/9,73	2,1/10,7	Altıgen presleme	-	1
61813852	PEW 12.158	-	-	7,0/8,4/8,1	7,7/9,5/9,5	Altıgen presleme	-	1
61813853	PEW 12.159	-	-	3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72	3,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95	Altıgen presleme	-	1
61813861	PEW 12.772	-	-	2,67/3,25/3,83	3,1/3,8/4,2	Altıgen presleme	-	1
Diğer bağlayıcılar (PEW 12 pense için uygun)								

PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

Ürün kodu	Ürün tanımı	Şunun için uygun:	Presleme aralığı (mm ²)	Sıkma boyutları (mm)	Sıkma kovarı Ø (mm)	Sıkma profili	Kılıf Ø (mm)	Adet / Paket
61813849	PEW 12.155	-	-	4,20/3,65/5,0	5,4/4,3/6,0	Altigen presleme	-	1
61813825	PEW 12.031	-	1,5 - 10,0	-	-	Altigen presleme	-	1
61813811	PEW 12.032	-	0,5 - 10	-	-	mandrel presleme	-	1
61813823	PEW 12.020	-	0,5 - 2,5	-	-	mandrel presleme	-	1
61813824	PEW 12.030	-	4,0 - 10,0	-	-	w-presleme	-	1
61813826	PEW 12.063	-	10,0 - 16,0	-	-	mandrel presleme	-	1
61813804	PEW 12.092	-	35,0 - 50,0	-	-	w-presleme	-	1
61814605	PEW 12.691	-	0,5 - 6,0	-	-	konik ISO klipsi	-	1
61814606	PEW 12.742	-	0,5 - 2,5	-	-	makaralı presleme	-	1
61814607	PEW 12.745	-	1,25-6	-	-	makaralı presleme	-	1

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16