


SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, cable gland for the smallest conductor sizes and high packing density, gentle cable clamping and high degree of protection

Bilgi

Maks. +200°C'ye kadar yüksek sıcaklık ortamları için



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Kimyasallara dayanıklı



Isı dayanımlı



Alan gereksinimi



Sağlam



Aside dayanıklı



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek koruma derecesi

En küçük iletken boyutları için

Düşük yükseklik

Hafif kablo sıkıştırma

Yüksek sayıda kablo sabitleme imkanı

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI FKM

Uygulama alanı

Sınırlı montaj alanı olan her yerde kullanım için.
Sensörler
Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün özellikleri

Özellikle agresif medyaların kullanımında ve yüksek sıcaklıklarda kullanmaya uygundur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Önerilen tork M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı piring Conta: FKM
Koruma sınıfı:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	-20°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® MINI FKM

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Net açıklık (mm)	Adet / Paket
52001889	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001887	M 8 x 1	3,5 - 5	11	20.5	5	5.5	50
52001894	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50