

T 2288 presleme penseleri

T 228: 10-25 mm² kablo pabuçları ve kablo uzatma konektörleri için sıkma pensesi, sıkma profili: altıgen, SEN 245010'a göre test edilmiş



Faydalar

Cebri kilitleme tam preslemeyi garantiler
Sahada elektrik tesisatçıları için kullanışlı
Küçük boyut

Uygulama alanı

10 - 25 mm² bakır bağlantıları preslemek için
Boru şeklinde kablo pabuçları (KRT) ve kablo uzatma konektörleri için

Norm referansları / Onaylar

SS-EN61238-1 standardı ile uyumlu olarak test edilmiştir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Not:

Sıkma profili: Altıgen

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

T 2288 presleme penseleri

Ürün kodu	Ürün tanımı	For mm ²	Sıkma profili	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61790961	T 2288	-	altıgen	0,6	300	1