


## SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, 83mm'ye kadar kablo çapları için EMV versiyonlu metrik, pirinç kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Parazit sinyalleri

### Faydalar

Büyük kesitli kablolar için EMC versiyonu

En fazla 83 mm kablo çapları için SKINDICHT® SVRX 105 x 2

### Uygulama alanı

Kablo rakoru düz, pirinçten yapılmış yuvarlak orta destekli DIN 89280'e uygundur.

Gemi yapımı

Offshore

Yüksek güçlü sürücüler

Rüzgâr enerji santralleri

### Not

EMC kontra somunları (tırnaklı) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar için talep halinde temin edilebilir

Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M

### Ürün yapısı

Ekransız kablo için tip "W" (şekil 1)

Ekranlı kablolar için Tip "Z" (Resim 2)

## SKINDICHT® SVRX

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar:

DIN 89280

Malzeme:

Gövde: İşlenmemiş pirinç Conta: EPDM

Koruma sınıfı:

IP 56

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SKINDICHT® SVRX

| Ürün kodu                           | Ürün tanımı / ölçüsü | PG boyutu  | SW wrench size mm | Net açıklık (mm) | Adet / Paket |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|--------------|
| SKINDICHT® SVRX - versiyon W        |                      |            |                   |                  |              |
| 52006460                            | SVRX 5635            | M 56 x 2   | 55                | 32.0 - 35.5      | 1            |
| 52006470                            | SVRX 5638            | M 56 x 2   | 55                | 35.0 - 38.5      | 1            |
| 52006480                            | SVRX 5641            | M 56 x 2   | 55                | 38.0 - 41.5      | 1            |
| 52006490                            | SVRX 7244            | M 72 x 2   | 70                | 41.0 - 44.5      | 1            |
| 52006500                            | SVRX 7248            | M 72 x 2   | 70                | 44.0 - 48.5      | 1            |
| 52006510                            | SVRX 7252            | M 72 x 2   | 70                | 48.0 - 52.5      | 1            |
| 52006520                            | SVRX 7256            | M 72 x 2   | 70                | 52.0 - 56.5      | 1            |
| 52006564                            | SVRX 8059            | M 80 x 2   | 85                | 56.0 - 59.0      | 1            |
| 52006530                            | SVRX 8066            | M 80 x 2   | 85                | 62.0 - 66.0      | 1            |
| 52006540                            | SVRX 10573           | M 105 x 2  | 104               | 68.0 - 73.0      | 1            |
| 52006550                            | SVRX 10572           | M 105 x 2  | 104               | 78.0 - 83.0      | 1            |
| SKINDICHT® SVRX - versiyon Z        |                      |            |                   |                  |              |
| 52006345                            | SVRX 2412            | M 24 x 1,5 | 24                | 10.0 - 12.5      | 1            |
| 52006355                            | SVRX 2414            | M 24 x 1,5 | 24                | 12.0 - 14.5      | 1            |
| 52006365                            | SVRX 2416            | M 24 x 1,5 | 24                | 14.0 - 16.5      | 1            |
| 52006375                            | SVRX 2417            | M 24 x 1,5 | 24                | 16.0 - 17.5      | 1            |
| 52006425                            | SVRX 3626            | M 36 x 2   | 36                | 24.0 - 26.5      | 1            |
| 52006465                            | SVRX 5635            | M 56 x 2   | 55                | 32.0 - 35.5      | 1            |
| 52006475                            | SVRX 5638            | M 56 x 2   | 55                | 35.0 - 38.5      | 1            |
| 52006485                            | SVRX 5641            | M 56 x 2   | 55                | 38.0 - 41.5      | 1            |
| 52006495                            | SVRX 7244            | M 72 x 2   | 70                | 41.0 - 44.5      | 1            |
| 52006505                            | SVRX 7248            | M 72 x 2   | 70                | 44.0 - 48.5      | 1            |
| 52006515                            | SVRX 7252            | M 72 x 2   | 70                | 48.0 - 52.5      | 1            |
| 52006565                            | SVRX 8059            | M 80 x 2   | 85                | 56.0 - 59.0      | 1            |
| 52006535                            | SVRX 8066            | M 80 x 2   | 85                | 62.0 - 66.0      | 1            |
| 52006545                            | SVRX 10573           | M 105 x 2  | 104               | 68.0 - 73.0      | 1            |
| SKINDICHT® SM/SVRX Kontra somunları |                      |            |                   |                  |              |
| 52006321                            | SM 24                | M24        | 30                | -                | 1            |
| 52006401                            | SM 36                | M36        | 41                | -                | 1            |
| 52006461                            | SM 56                | M56        | 65                | -                | 1            |
| 52006491                            | SM 72                | M72        | 85                | -                | 1            |
| 52006531                            | SM 80                | M80        | 90                | -                | 1            |
| 52006541                            | SM 105               | M105       | 120               | -                | 1            |