

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, EMC uygulamalarında kullanılan kablo rakorları için yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somun



Faydalar

Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme

Uygulama alanı

Vernikli, anodize veya toz boyalı muhafazalar için.

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SM-PE

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Yükseklik (mm)	SW wrench size mm	Uzak köşe boyutu	Adet / Paket
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	PG 7	4.7	15	17,3	100
52103210	PG 9	4.7	18	20,8	100
52103220	PG 11	4.7	21	24,3	100
52103230	PG 13,5	4.7	23	26,6	100
52103240	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	PG 29	5.7	41	47,3	50
52103270	PG 36	6.5	51	58,9	50