

KWB 4099 sıkma pensesi

KWB 4099: 4,0-10,0 mm² yalıtımsız kablo pabuçlarını sıkmak için sıkma pensesi, Sıkma profili: W-sıkma, ergonomik tasarım



Dayanıklılık

Faydalar

Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
Saplar büyük ve küçük ellere uyar
Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

4 - 10 mm² izolasyonsuz bağlantılar için sıkma aleti
İzolasyonu olmayan kablo pabuçları, diğer konnektörler ve boru şeklindeki kablo pabuçları KR için

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovarı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel:

Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not:

Sıkma profili: W-sıkma

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KWB 4099 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61722130	KWB 4099	-	0,5	220	1