

KEB 3550 sıkma pensesi

50 mm²'ye kadar izolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanları için KEB 3550 sıkma pensesi



Faydalar

Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
Saplar büyük ve küçük ellere uyar
Ancak presleme işlemi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan kilitleme fonksiyonu
Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

35 - 50 mm² arasında yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanlarını sıkıştırmak için mini kuvvet aletleri

Ürün özellikleri

Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Not:

Profil Sıkma: Belirli bir W-kıvrımın tarzında formu geliştirildi

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

KEB 3550 sıkma pensesi

Ürün kodu	Ürün tanımı	mm ² için	Sıkma profili	Ağırlık (kg)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
61791095	KEB 3550	-	yamuk	0,5	220	1