

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, piring kablo rakoru, 360° blendajlı kontak, düşük sıcaklıklarda darbe direnci, antistatik, kimya sektörü

Bilgi

YENİ: Şimdi M20x1,5 boyutunda da temin edilebilir



Oil & Gas



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Herhangi bir başka sistemden daha hızlı ve daha az karmaşık montaj
En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
Basit kablo ayarı
Kaldırılması kolay
Soğuk sıcaklıklarda anti-statik, güvenli ve darbeye dayanıklı

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Kimya ve petrokimya endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Artırılmış güvenlik "e" tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t"

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Daha küçük kablo sıkıştırma aralıklarını kapsayacak şekilde EMC topraklama kovanı olan SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1,5 ATEX tasarımı

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX, IECex sertifikalı değildir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Sertifikalar:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Malzeme:

SKINTOP® MS-M ATEX FIRÇA Gövde: nikel kaplı piring İç kısım: özel polyamid EMV-Fırça: piring Conta: özel elastomer O-Ring: özel elastomer SKINDICHT® SHVE-M ATEX Gövde: nikel kaplı piring Topraklama kovanı: piring Conta: özel elastomer O-Ring: özel elastomer

Testler:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

SKINTOP® MS-M ATEX FIRÇA

-30 °C ila +90 °C

SKINDICHT® SHVE-M ATEX

-20 °C ila +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Dış çap (mm), ... ila ...	Örgü üzerinde minimum çap (mm)	SW wrench size mm	Thread length D mm	Adet / Paket
52110023	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
52110024	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
52110025	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
52110026	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
52110027	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
52110028	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX						
52107102	M 20 x 1,5	6.9 - 8.9	5	22	6	10

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH