

HOTY ısıyla daralan makaron

Kabloları korumak ve izole etmek için PVC'den üretilmiş uygun fiyatlı HOTY ısıyla daralan makaron, alev geciktirici, siyah model UV dirençli, daralma oranı: 2:1.

Bilgi

İnce duvarlı



Dış kullanım için uygun



Alev geciktirici



UV-dayanım

Faydalar

Uygun Fiyat

Hava koşullarına uygun ve uv dayanımlı

Alev geciktirici

Güvenli nakliye, düşük basınç ile emniyete alınır

Uygulama alanı

İzolasyon, koruma ve kablo demetleme

Norm referansları / Onaylar

UL94 VO uyarınca alev geciktirici

Not

Depolama sıcaklığı: maks. +18 °C

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Not:

Tek panelli/ince cidarlı

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

HOTY ısıyla daralan makaron

Bilgi:

Renk seçeneği:

Malzeme:

Sıcaklık aralığı:

Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm

Büzülme oranı: 2:1

Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)

PVC

-20 °C ila +90 °C

Büzülme sıcaklığı: +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

HOTY ısıyla daralan makaron

Ürün kodu	Ürün açıklaması	Büzülmeden önce iç çap (mm)	Büzülme aralığı (mm)	Panel kalınlığı, çekilmiş +/- 0,1 mm	PU (m)
61716700	HOTY 1	2,5	2.5 - 1.2	0,45	100
61716720	HOTY 2	4	4 - 2	0,5	100
61716740	HOTY 3	6	6 - 3	0,5	100
61716760	HOTY 4	7	7 - 4	0,5	100
61716780	HOTY 6	11	11 - 6	0,6	100
61716800	HOTY 8	14	14 - 8	0,6	100
61716820	HOTY 10	17	17 - 10	0,8	100
61716840	HOTY 13	20	20 - 13	1,0	100
61716860	HOTY 16	25	25 - 16	1,0	50
61716880	HOTY 20	31	31 - 20	1,0	50

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16