

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG adaptör, metrik dişli PG aksesuarları kullanılmasına imkan tanır



Mekanik dayanım



Sağlam

Faydalar

Metrik erkek dişten PG dişli dişe kolay geçiş sağlar.

+200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.

PG42'ye kadar veya M63'e kadar diş ölçüleri için mevcuttur.

Yağlı ortamlarda da adaptörün kolayca vidalanması için saplı şekil A; Şekil B düz modeldir.

"LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

Farklı diş tipleri kullanılan uygulamalar için.

Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Diş mekan için uygun.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine:

O-ring takılı olarak

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

SKINDICHT® MA-M/PG**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® MA-M/PG

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi PG	Adet / Paket
SKINDICHT® MA-M / PG			
52104200	16 x 1,5	7	100
52104210	20 x 1,5	9	50
52104220	25 x 1,5	11	50
52104230	25 x 1,5	13,5	50
52104240	25 x 1,5	16	50
52104250	32 x 1,5	16	25
52104260	32 x 1,5	21	25
52104270	40 x 1,5	21	25
52104280	50 x 1,5	29	10
52104290	63 x 1,5	36	10
52104300	63 x 1,5	42	10

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16