


SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, özellikle kalın duvarlar için geniş ve değişken sıkma aralıklarına sahip, metrik, nikel kaplı pirinç kablo

Bilgi

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!



Kimyasallara dayanıklı



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Aside dayanıklı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Özellikle kalın duvarlar için

Maksimum güvenilirlik

En uygun gerilim azaltma

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M-XL

Uygulama alanı

Daha kalın duvarlı uygulamalar için uzun bağlantı dişli
Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
Kimya endüstrisi
Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Makine ve ekipman üretimi

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişli
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25 °C ila +100 °C Statik: -40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-M-XL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
53112015	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
53112025	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
53112035	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
53112045	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
53112055	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
53112065	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5