


SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, soğuğa ve soğuğun etkilerine çok dayanıklı, yüksek mekanik stabiliteye sahip metrik pirinç kablo rakoru

Bilgi

Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek soğuğa karşı direnç

Soğuk etkisi direnci

Yüksek mekanik dayanım

En uygun gerilim azaltma

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

Özel mekanik ve düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda

Klima teknolojisi

Dondurma tesisleri, soğuk hava depoları

Açık deniz uygulamaları

Fabrika mühendisliği

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD NPT

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi

SKINTOP® COLD-R NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring iç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık
contası: silikon O-ring: silikon

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar (NPT 1/4" - 1/2")

IP 68 - 5 bar (NPT 3/4" - 2")

NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

-70 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® COLD NPT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® COLD NPT						
53113700	NPT 1/4"	4 - 7	16	36.0	15	100
53113701	NPT 3/8"	5 - 10	20	39.7	15	100
53113702	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53113703	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53113704	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53113705	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	15	10
53113706	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53113707	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® COLD-R NPT						
53113710	NPT 1/4"	3 - 5	16	36.0	15	100
53113711	NPT 3/8"	4,5 - 7	20	39.7	15	100
53113712	NPT 1/2"	6 - 10	24	42.5	15	50
53113713	NPT 3/4"	7 - 13	29	44.5	15	25
53113714	NPT 1"	8 - 15	36	49.0	15	25
53113715	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53113716	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53113717	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5