

SKINDICHT® TWIST-M

Döner torsiyon elemanlı 6 köşeli ara bağlantı parçası

SKINDICHT® TWIST-M, açılı bağlantı elemanlarının hassas bir şekilde pozisyonlandırılması için metrik bağlantı dişli döner ara bağlantı parçası



Kimyasallara dayanıklı



Halojen içermeyen



Korozyona dayanıklı



Isı dayanımı



Burkulma dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Örn. açılı bağlantılar için hassas pozisyonlama

Aynı zamanda yüksek yalıtım sağlayan döner ara bağlantı parçası

Kabloların ve koruyucu hortumların (istenmeden) ortaya çıkan burulmalardan zarar görmesini önler

Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi

Kontrol sistemleri

Makine Mühendisliği

Mobil ekipman ve makineler için

Metrik (hortum) vidalı bağlantıları ile birlikte

Ürün özellikleri

Döndürülebilir üst parça

Yüksek sızdırmazlık performansı

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Not:

İstek üzerine: M12, M32, M40, M50, M63 boyutları

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı pirinç

Gergi rondelası: Yay çeliği conta: FKM

Koruma sınıfı:

IP 68

Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® TWIST-M

Ürün kodu	Diş, pin M1	Diş, dişi M2	SW wrench size mm	Adet / Paket
52104731	16 x 1,5	16 x 1,5	20	10
52104732	20 x 1,5	20 x 1,5	24	10
52104733	25 x 1,5	25 x 1,5	29	5

Son durum (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16