

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL, ara kilitleli profili ve PVC ceketle UL/CSA onaylı sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı



Su geçirmez



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar

Yüksek gerilme dayanımı

Sağlam

Ezilmeye karşı yüksek direnç

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Fabrika mühendisliği

Transformatör yapımı

Demiryolu uygulamaları

İhracatçılar

Ürün yapısı

Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı

Plastik dış kılıf

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HTDL

Not

Topraklama için 3/8" ten 1 1/4" e kadar sürekli bakır iletkene sahiptir. Dayanıklı iç metal kılıf galvanizli çelik şeritten imal edilmiştir olup dış plastik kılıfsı ısıya ve güneş ışınlarına dayanıklıdır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Norm referansları / Onaylar:

UL 360

NEC 501-4B

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

PVC bileşimi kılıflı metal

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +105 °C

Kısa süre: en fazla +120 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

1 1/2" ve 2" boyutları bakır iletkenler olmadan

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® HTDL

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	-	85	60
61814200	1/2"	-	110	60
61814210	3/4"	-	140	45
61814220	1"	-	170	30
61814230	1 1/4"	-	215	15
61814240	1 1/2"	-	250	15
61814250	2"	-	300	15

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16